


Garant**SNMG 190616, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7210-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7210-1

Lomilec odrezkov: GG

Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPodajanje f : 0,32 - 0,8 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,32 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	K
Zvrst	HB7210-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Lomilec odrezkov	GG

Radij rezila	1,6 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje