

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080408 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7210-1
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Glavna uporaba	K
Lomilec odrezkov	GM
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje