

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7210-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje