

**Garant****WNMG 060408, Zvrst: HB7210-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 060408 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1  
Lomilec odrezkov: GM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	GM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Zvrst	HB7210-1
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje