


**Garant****SNMG 120412, Zvrst: HB7210-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	GM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Zvrst	HB7210-1
Glavna uporaba	K
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje