

Garant**WNMA 080412, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7210-1
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMA 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje