


**Garant****CC.T 09T308, Zvrst: HB7210-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 09T308 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1  
Lomilec odrezkov: GM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Glavna uporaba	K
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	GM
Zvrst	HB7210-1
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje