

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GG
Zvrst	HB7210-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	K
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Podajanje f	0,3 - 0,8 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje