


Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	K
Zvrst	HB7210-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	GM

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje