

**Garant****DC.T 11T308, Zvrst: HB7210-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7210-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje