


Garant**CC.T 120408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120408 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min

Lomilec odrezkov	GM
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7210-1
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje