


**Garant****SC.T 120408, Zvrst: HB7210-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120408 HB7210-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7210-1

Lomilec odrezkov: GM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/v

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	K
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Lomilec odrezkov	GM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7210-1
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje