



Ojačana cev iz poliuretana, modra, Dolžina 25 m, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080221 11
GTIN	7391390094667
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana. Odlična odpornost proti olju, topilom in raztopinam brez vode. Delovni tlak 16 barov.

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od –15 °C do 60 °C.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Dolžina cevi	25 m
Material	Gibljiva cev iz poliuretana
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	11 mm
Zunanji Ø cevi	16 mm
Barva	modra
Značilnost blagovnega imena	Dolžina 25 m
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Varnostna spojkaStream-Line Notranji \emptyset cevnega
priključka (nazivna vrednost) 11 mm

080297 11