

Garant**Obračalna ploščica za posnemanje zarobka, HB7525, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Razred artikla	21Y

Opis

Obračalna ploščica za posnemanje zarobka UNI Podajanje f: 0,005–0,03 mm

Tehnični opis

Podajanje f	0,005–0,03 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7525
t_{\min}	0,25 mm
t_{\max}	1,75 mm
Število rezil Z	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
GG(G)	primerno	60 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		