

Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 12/06mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0602
Velikost držala	12 mm
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	SRDCN 1212F06
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	12,4 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 15
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	9 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 15	269028 15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500