

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	11 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	12,4 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 15
ISO-oznaka držala	SRDCN 1616H06
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0602
Velikost ploščice	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 15

269028 15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500