

**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA025P
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Lomilec odrezkov	WP
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje