

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 16/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 16/08
GTIN	4062406059354
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	16,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
ISO-oznaka držala	SRDCN 1616H08
Velikost ploščice	8 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	12 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
Velikost držala	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

