

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
ISO-oznaka držala	SRDCN 2020K08
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	16,4 mm
Velikost ploščice	8 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	14 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

