

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 20/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	6 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	13 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	12,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 15
ISO-oznaka držala	SRDCN 2020K06
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0602
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 15	269028 15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500