

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 25/08
GTIN	4062406059378
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
ISO-oznaka držala	SRDCN 2525M08
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	16,5 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	16,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

