

**CNMG 120404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Zvrst	CA025P
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Lomilec odrezkov	PS
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje