


**CNMG 120408, Zvrst: CA025P**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA025P Zvrst: CA025P  
 Lomilec odrezkov: PS  
 Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PS
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Podajanje $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje