


**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA025P**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120404 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WQ

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Lomilec odrezkov	WQ
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm

Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Zvrst	CA025P
Rezalni material	HM
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje