

**CNMG 120412 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WQ

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Zvrst	CA025P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	WQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje