


**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA025P**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Zvrst	CA025P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	WP
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje