


**CNMG 120412, Zvrst: CA025P**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120412 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Zvrst	CA025P

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje