


CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WQ

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WQ
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA025P
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje