

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0602
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	13,6 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 1616H06
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500