

**CNMG 190608, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 190608 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Zvrst	CA025P
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PH
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje