


CNMG 160612, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 160612 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 10 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	PH
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Zvrst	CA025P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje