


**CNMG 120412, Zvrst: CA025P**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120412 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm

Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Lomilec odrezkov	PH
Zvrst	CA025P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje