

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260606 25/08
GTIN	4062406059446
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 2525M08
Velikost ploščice	8 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	19,8 mm
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

