

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 1616H06
Dolžina glave L <sub>1</sub>	13,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0602
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	6 mm
Serija	QuickTurn
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500