


CNMG 160616, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250378 CA025P
GTIN	4960664863693
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 160616 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 10 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Radij rezila	1,6 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje