

**CNMG 160608, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 160608 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min**Tehnični opis**

Zvrst	CA025P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PH
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Radij rezila	0,8 mm

Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje