

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	14,7 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 2020K08
Celotna dolžina L	125 mm
Velikost ploščice	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

