

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SRGCR/L 2020K08
Dolžina glave L ₁	14,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
Velikost ploščice	8 mm
Velikost držala	20 mm
Serijska	QuickTurn
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

