

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 16/08
GTIN	4062406059491
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	20 mm
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 1616H08
Dolžina glave L ₁	18,8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 29
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0803
Velikost ploščice	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

