

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RC.T 0602
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Dolžina glave L ₁	15,3 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SRGCR/L 2525M06
Velikost ploščice	6 mm
Serijska	QuickTurn
Velikost držala	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500