


Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 40/5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Razred artikla	250

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	73 mm
\varnothing rezila D_c	40 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Kot rampe α_{maks}	0,55 stopinj
Število rezil Z	5
$\varnothing D_3$	33 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,\text{maks}}$	1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	31,3 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------