

**CNMM 160612, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje