

**CNMM 160608, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PX
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Glavna uporaba	P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje