

**DNMG 150608, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA025P Zvrst: CA025P  
Lomilec odrezkov: PH  
Globina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	PH
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava

Globina reza $a_p$	1 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje