



Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 42/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Razred artikla	250

Opis

Rezkar za velika podajanja MFH mini 42/5 mmz notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 7

Ø D₃: 35 mm

maksimalna globina rezanja a_{p,maks}: 1 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 40 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 16 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}: 77 mm

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	82 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	33,3 mm
Ø rezila D _c	42 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	35 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	77 mm
Število rezil Z	7
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	0,52 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------