


SNMG 120408, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA025P Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	PS
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min

Globina reza a_p	1 - 4 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje