

**WNMG 080408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CA025P Zvrst: CA025P
Lomilec odrezkov: HQ
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,07 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Lomilec odrezkov	HQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje