

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Razred artikla	25E

**Opis**

WNMG 080408 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: Obračalna ploščica

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Podajanje  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Lomilec odrezkov	Obračalna ploščica
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,07 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA025P
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje