

**WN.G 080408, Zvrst: CA025P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Zvrst	CA025P
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje