

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	WQ
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje